



Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 110mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701600 110
GTIN	4003773034957
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	1,6 mm
ganze Länge	110 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange

