



Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701700 160
GTIN	4003773021902
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Werkzeugstahl, Greifbacken gezahnt. **Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC). Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,1 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange

