



## Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feineinstellung VDE-Griffhüllen, ganze Länge: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	705750 250
GTIN	4003773071495
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Isoliert nach **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen. **Rasten-Feinverstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf. Vollautomatische Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

### Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	24
Spannweite für Rohre	2 Zoll
Spannweite für Sechskant	46 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellerbezeichnung	Cobra
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange