

**Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	701600 140
GTIN	4003773039730
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).  
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl.

**Technische Beschreibung**

Schneidwerte harter Draht bis Ø	1,8 mm
ganze Länge	140 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange

