

**Vanadium-Kombizange, blank, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	703000 160
GTIN	4045197166012
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	1,5 mm
ganze Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	innen gezahnt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange