



Kraft-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701900 200
GTIN	4003773010029
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Isoliert nach **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,8 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange