

**Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	701600 200
GTIN	4003773041146
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange

