



Kompakt-Winkelschleifer, Typ: 7222076



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222076
GTIN	4014586883120
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: WSG 17-125 P

Leistungsaufnahme: 1700 W

maximale Drehzahl: 11.000 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 33 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische Beschreibung

Totmannschaltung	nein
Gewicht	2,3 kg

maximale Trenntiefe	33 mm
maximale Drehzahl	11.000 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	1700 W
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Herstellerbezeichnung	WSG 17-125 P
Besonderheit	kurze Bauform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer