

Garant**Vanadium-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	701710 200
GTIN	4045197501431
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. **Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Zangen verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

Norm:**DIN ISO 5746****Technische Beschreibung**

ganze Länge	200 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	VDE 1000 V
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange