

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 5/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	65 mm
Mittenversatz L ₃	2,95 mm
Auskraglänge L ₁	15 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Plattengröße	4 mm
Spannhöhe L ₂	4,6 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,78 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Einstellwinkel κ	95 Grad
ISO-Code Halter	A05X SCLDR/LS4
Schaft-Ø D _s	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200