

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 6/S4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Einstellwinkel κ	95 Grad
ISO-Code Halter	A06X SCLDR/LS4
Spannhöhe L_2	5,54 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz L_3	3,73 mm
Plattengröße	4 mm
Auskraglänge L_1	18 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	6,92 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200