

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 4/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A04X SCLDR/LS4
Auskraglänge L <sub>1</sub>	12 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	2,41 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	4,57 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	3,58 mm
Einstellwinkel κ	97 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Plattengröße	4 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200