

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 5/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	15 mm
Plattengröße	4 mm
Mittenversatz L ₃	2,95 mm
Spannhöhe L ₂	4,6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
ISO-Code Halter	A05X SCLDR/LS4
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,78 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200