

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 8/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	4,7 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
ISO-Code Halter	A08X SCLDR/LS4
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Gesamtlänge L	76 mm
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,05 mm
Spannhöhe L ₂	7,49 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200