

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 6/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	4 mm
Spannhöhe L_2	5,54 mm
ISO-Code Halter	A06X SCLDR/LS4
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz L_3	3,73 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Gesamtlänge L	65 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	6,92 mm
Auskraglänge L_1	18 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200