



Kombizange, verchromt VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 180mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 701735 180 |
| GTIN | 4003773015314 |
| Artikelklasse | 73F |

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Werkzeugstahl, Greifbacken gezahnt. **Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC). Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, **tauchisoliert**.

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Schneidwerte harter Draht bis Ø | 2,2 mm |
| ganze Länge | 180 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø | 3,4 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Griff | tauchisoliert |
| Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl |
| Oberfläche | verchromt |
| funkenfrei | nein |
| Produktart | Multifunktionszange |

