



Rillen-Wasserpumpenzange, verchromt, ganze Länge: 125 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705000 125
GTIN	4003773050490
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Der Klemmdruck wirkt nur auf das mehrfach verstellbare **Rillen-Gleitgelenk**, deshalb kein Abrutschen und kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit ausgekerbten, gezahnten Greifbacken, induktiv gehärtet.

Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Spannweite für Sechskant: 14 mm

Spannweite für Rohre: 1 1/16 Zoll

Technische Beschreibung

ganze Länge	125 mm
Spannweite für Rohre	1 1/16 Zoll
Spannweite für Sechskant	14 mm
Griff	mit Kunststoff überzogen
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 8976
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

funkenfrei	nein
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange

Zubehör

Elektronik-Werkzeugsortiment, 118-teilig ohne Koffer	680405
Elektronik-Werkzeugsortiment, 118-teilig mit Alu-Werkzeugkoffer	680400