



Wasserpumpenzange Alligator® verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705700 300
GTIN	4003773042389
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	300 mm
Spannweite für Rohre	2.3/4 Zoll
Spannweite für Sechskant	60 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellerbezeichnung	Alligator
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 8976
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkkenfrei	nein

Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange