



LED-EX Akku-Arbeitsleuchte, Typ: UNI-EX



Bestelldaten

Bestellnummer	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Explosiongeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.

Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.

Multifunktionale LED-EX Akku-Arbeitsleuchte. Hauptlicht mit Zweistufenschalter und oberem Spotlicht.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone 0 und ATEX-ZONE 20.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel und Ladestation.

Technische Beschreibung

Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	200 lm

Lichtstrom Stufe 2	330 lm
Akkukapazität	2,8 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	3,2 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtlänge	220 mm
CRI Wert	80
IP-Schutzart	IP 65
Gesamtbreite	70 mm
Leuchtdauer Stufe 2	3 h
Leuchtdauer	7,5 h
Gewicht	420 g
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Gesamthöhe	39 mm
Herstellerbezeichnung	UNI-EX
Produktart	Arbeitsleuchte