



## Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-19mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	657900 1-19
GTIN	4018754034161
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Einsatzdaten:

#### Legende zur Zeichnung und Formel:

- $I_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- $I_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- $I_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- $I_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- $T_1$  = Einzustellendes Drehmoment
- $T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

#### Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

#### Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeugs (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

## Technische Beschreibung

Breite b	30,5 mm
Einsteckschaft	9×12 mm
Höhe h	13 mm
Schlüsselweite	19 mm
Serie	732/10
Stichmaß S	17,5 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkzeug mit Ratschenfunktion	nein
Produktart	Ring-Einsteckwerkzeug