

**Garant****Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	148200 6
GTIN	4045197923998
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	1000 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M16 – M42
Spannweite □	9 - 24 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	11 - 32 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen