



Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	657800 1-12
GTIN	4018754033843
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

Einsteckschaft	9×12 mm
Höhe h	7 mm
Schlüsselweite	12 mm
Breite b	30 mm
Serie	731/10
Stichmaß S	17,5 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Produktart	Maul-Einsteckwerkzeug