



Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Edelstahl „Stainless“, Sechskant: 2,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	675494 2,5
GTIN	4013288111210
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Mit Torsionszone für verminderte Kraftspitzen beim Verschrauben. Edelstahl rostfrei, zähhart durch Vakuum-Eishärten.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426 bzw. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Edelstahl rostfrei.

Technische Beschreibung

ganze Länge	25 mm
Sechskant	2,5 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	3840/1 TS
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Bit-Werkzeug

