



## Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 180 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	706000 180
GTIN	4045197439536
Artikelklasse	71B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen.

**Rasten-Feinverstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Spannweite für Sechskant: 28 mm

Spannweite für Rohre: 1 Zoll

Anzahl Rasten Feineinstellung: 10

### Technische Beschreibung

Anzahl Rasten Feineinstellung	10
ganze Länge	180 mm
Spannweite für Rohre	1 Zoll
Spannweite für Sechskant	28 mm
Griff	rutschhemmender Kunststoffüberzug
Oberfläche	manganphosphatiert, Backen poliert
Norm	DIN ISO 8976

Ausführung Backen	ausgekerbte, verzahnte Greifbacken
Griff	rutschhemmender Kunststoffüberzug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
funkenfrei	nein
Rasten-Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja