

## Wasserpumpenzange mit Rastenverstellung, ganze Länge: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	706500 250
GTIN	2050001005649
Artikelklasse	76B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Durchgestecktes Gelenk** (= doppelte Führung). Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, 5-fach verstellbare Rastenverstellung, verchromt.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Spannweite für Sechskant: 50 mm

Anzahl Rasten Feineinstellung: 5

### Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	5
Spannweite für Sechskant	50 mm
Griff	verchromt
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 8976
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Schnellverstellung	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	nein

Produktart

Rohr- und Wasserpumpenzange