



## Drahtwirbelzange, ganze Länge: 230mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	707910 230
GTIN	4018754094677
Artikelklasse	73A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Greifbacken innen geraut. Schneidbacken induktiv nachgehärtet. **Backen vorne 40° abgeschrägt.**

#### Verwendung:

Zum Wirbeln von Sicherungsdrähten (siehe Abbildung); durch Nachsetzen kann jede Drahtlänge bearbeitet werden. Für Draht-Ø bis ca. 1,6 mm. Für Rechts- und Linksdrehung, mit automatischer Rückführung.

#### Werkstoff:

Spezialstahl; brüniert bzw. lackiert, Kopf blank.

### Technische Beschreibung

Backenform	40° abgeschrägt
für Draht-Ø	<1,6 mm
ganze Länge	230 mm
Backeneigenschaft	Schneidbacken induktiv nachgehärtet
Ausführung Backen	Greifbacken innen geraut
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert bzw. lackiert, Kopf blank
Produktart	Drahtwirbelzange

