



Drahtwirbelzange, ganze Länge: 280mm



Bestelldaten

Bestellnummer	707910 280
GTIN	4018754094684
Artikelklasse	73A

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Greifbacken innen geraut. Schneidbacken induktiv nachgehärtet. **Backen vorne 40° abgeschrägt.**

Verwendung:

Zum Wirbeln von Sicherungsdrähten (siehe Abbildung); durch Nachsetzen kann jede Drahtlänge bearbeitet werden. Für Draht-Ø bis ca. 1,6 mm. Für Rechts- und Linksdrehung, mit automatischer Rückführung.

Werkstoff:

Spezialstahl; brüniert bzw. lackiert, Kopf blank.

Technische Beschreibung

ganze Länge	280 mm
für Draht-Ø	<1,6 mm
Backenform	40° abgeschrägt
Backeneigenschaft	Schneidbacken induktiv nachgehärtet
Ausführung Backen	Greifbacken innen geraut
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert bzw. lackiert, Kopf blank
Produktart	Drahtwirbelzange

