



## Ratschen-Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-18mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	657925 2-18
GTIN	4000896179893
Artikelklasse	630

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Tiefgekröpfte **Ring-Ratsche** umschaltbar. Nachfasswinkel von 9°.

#### Vorteil:

Ratschendes Arbeiten an extrem schlecht zugänglichen Stellen.

#### Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Einsatzdaten:

#### Legende zur Zeichnung und Formel:

$l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

$l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

$l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

$l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

$T_1$  = Einzustellendes Drehmoment

$T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

#### Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

**Hinweis:**

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

---

**Technische Beschreibung**

Breite b	40 mm
Schlüsselweite	18 mm
Höhe h	14,3 mm
Länge l	81 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Stichmaß S	36 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Ratsche umschaltbar	ja
Werkzeug mit Ratschenfunktion	ja
Produktart	Ringratschen-Einsteckwerkzeug