



Anschweiß-Einsteckwerkzeug, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	657950 2
GTIN	4018754034604
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Eigenbau-Werkzeugen, z. B. speziell gekröpfter Schlüssel. Je nach Länge des Anschweißsteiles muss auf der Skala ein korrigierter Wert eingestellt werden.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Technische Beschreibung

Länge l	12 mm
Höhe h	11 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Anschweiß-Vierkant	11×25 mm
Serie	737/40
Stichmaß S	12 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Produktart	Anschweiß-Einsteckwerkzeug