



Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-36mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 657900 2-36 |
| GTIN | 4018754034338 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- I_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- I_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- I_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- I_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeugs (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Breite b | 54 mm |
| Einsteckschaft | 14×18 mm |
| Höhe h | 19 mm |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Stichmaß S | 28 mm |
| Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug |
| Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein |
| Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |