



Drahtwirbelzange, ganze Länge: 290mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 707920 290 |
| GTIN | 4045197593924 |
| Artikelklasse | 72B |

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Greifbacken innen geraut. Schneidbacken induktiv nachgehärtet. **Backen vorne 40° abgeschrägt.**

Verwendung:

Zum Wirbeln von Sicherungsdrähten (siehe Abbildung); durch Nachsetzen kann jede Drahtlänge bearbeitet werden. Für Draht-Ø bis ca. 1,6 mm. Für Rechts- und Linksdrehung, mit automatischer Rückführung.

Werkstoff:

Spezialstahl; brüniert bzw. lackiert, Kopf blank.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| für Draht-Ø | <1,6 mm |
| Backenform | 40° abgeschrägt |
| ganze Länge | 290 mm |
| Backeneigenschaft | Schneidbacken induktiv nachgehärtet |
| Ausführung Backen | Greifbacken innen geraut |
| Werkstoff | Spezialstahl |
| Oberfläche | brüniert bzw. lackiert, Kopf blank |
| Produktart | Drahtwirbelzange |

