



Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher, maximales Drehmoment: 50cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659010 50
GTIN	4571141275269
Artikelklasse	66F

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-Schraubendreher mit großem, gut ablesbarem Display.

- **Anzeige: Track-Modus (mitlaufend) und Peak-Modus (Spitzenwert).**
- **Speicherkapazität: Bis zu 1000 Messwerte.**
- **Schnittstelle: Über ein USB-Kabel können die gespeicherten Messdaten auf einen PC übertragen werden. Auswahl zwischen 2 Messmodi:**
- **Verschraubungs-Modus (Vorgabe Solldrehmoment mit Vorwarngrenze).**
- **Inspektions-Modus (Vorgabe von oberen und unteren Toleranzwerten). Das jeweilige Messergebnis wird über LEDs und Buzzer angezeigt.**

Maßeinheiten: cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive Lithium-Ionen-Batterie und USB-Datenübertragungskabel Nr. 655265.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Auflösung	0,05 cNm
-----------	----------

Gewicht	340 g
maximales Drehmoment	50 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
Drehmomentbereich	10 - 50 cNm
Feedback	anzeigend
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Messverfahren	Drehmoment
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbf·in
Ablesung umschaltbar	kgf·cm
Ablesung umschaltbar	oz·in
Anzeige	digital
Gesamtlänge L	230 mm
Auslösesignalisierung	optisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Bit-Aufnahme	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Daten protokollierbar	ja
Messtechnik	elektronisch
Drehmomentbereich	0,1 - 0,5 Nm
Akkukapazität	2,5 Ah
Akkuspannung	3,7 V
Anzahl enthaltener Akkus	1

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m	020260 0,04-20/2
--	------------------

Zubehör

Datenkabel	655265
------------	--------