



Ratschen-Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-21mm



Bestelldaten

Bestellnummer	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Tiefgekröpfte **Ring-Ratsche** umschaltbar. Nachfasswinkel von 9°.

Vorteil:

Ratschendes Arbeiten an extrem schlecht zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	21 mm
Länge l	81 mm
Breite b	40 mm
Höhe h	14,3 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Stichmaß S	36 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Ratsche umschaltbar	ja
Werkzeug mit Ratschenfunktion	ja
Produktart	Ringratschen-Einsteckwerkzeug