



Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher, maximales Drehmoment: 200cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659010 200
GTIN	4571141275283
Artikelklasse	66F

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-Schraubendreher mit großem, gut ablesbarem Display.

- **Anzeige: Track-Modus (mitlaufend) und Peak-Modus (Spitzenwert).**
- **Speicherkapazität: Bis zu 1000 Messwerte.**
- **Schnittstelle: Über ein USB-Kabel können die gespeicherten Messdaten auf einen PC übertragen werden. Auswahl zwischen 2 Messmodi:**
- **Verschraubungs-Modus (Vorgabe Soll Drehmoment mit Vorwarngrenze).**
- **Inspektions-Modus (Vorgabe von oberen und unteren Toleranzwerten). Das jeweilige Messergebnis wird über LEDs und Buzzer angezeigt.**

Maßeinheiten: cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive Lithium-Ionen-Batterie und USB-Datenübertragungskabel Nr. 655265.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Gewicht	340 g
---------	-------

maximales Drehmoment	200 cNm
Auflösung	0,2 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
Drehmomentbereich	40 - 200 cNm
Messverfahren	Drehmoment
Ablesung umschaltbar	lbfm
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	kgfcm
Ablesung umschaltbar	ozfin
Feedback	anzeigend
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	optisch
Anzeige	digital
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Gesamtlänge L	230 mm
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Bit-Aufnahme	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Daten protokollierbar	ja
Messtechnik	elektronisch
Drehmomentbereich	0,4 - 2 Nm
Akkukapazität	2,5 Ah
Akkuspannung	3,7 V
Anzahl enthaltener Akkus	1

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m	020260 0,04-20/2
--	------------------

Zubehör

Datenkabel	655265
------------	--------