



Einsteckknarre umschaltbar mit Außenvierkant, Außenvierkant: 1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 (bis Kat. 48) und 659912 **Gr. 1600** und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 / 667645.

Hinweis:

Weitere Klingen unter Nr. 659870 / 659872 und 659878 – 659884.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

ganze Länge: 67 mm

Nutzlänge: 51 mm

Technische Beschreibung

Nutzlänge	51 mm
ganze Länge	67 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	4-kant-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher-Einsatz

