



## Offenes Ringratschen-Einsteckwerkzeug, Schlüsselweite: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	657920 12
GTIN	2050001012678
Artikelklasse	66F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Patentiertes Spezialwerkzeug für die Verschraubung von Rohrleitungen und anderen Überwurfmutter. Mit Anschlag für Schraubenköpfe; verhindert Abrutschen.

#### Vorteil:

Die **Ratschenfunktion** bietet eine **enorme Zeitersparnis und Arbeitserleichterung** gegenüber herkömmlichen offenen Ringwerkzeugen.

#### Einsatzdaten:

##### Legende zur Zeichnung und Formel:

$l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

$l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

$l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

$l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

$T_1$  = Einzustellendes Drehmoment

$T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

#### Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

#### Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

## Technische Beschreibung

Breite b	33 mm
Schlüsselweite	12 mm
Höhe h	11 mm
Einsteckschaft	9×12 mm
Stichmaß S	17,5 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Ratschenfunktion	ja
Produktart	Ringratschen-Einsteckwerkzeug