



## Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher, maximales Drehmoment: 200cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659050 200
GTIN	4045197503879
Artikelklasse	62E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr flexibel einsetzbarer Drehmoment-Schraubendreher mit 2K-Griff, großem Display und Schnellwechsel-Kupplungsschaft für Bits. Bei Erreichen des eingestellten Sollwertes gibt der Drehmomentschraubendreher ein sicht- bzw. hörbares Signal. Mit der Spitzenwertanzeige und der mitlaufenden Anzeige stehen 2 Arbeitsmodi zur Verfügung. Speichert bis zu 50 Werte.

**Maßeinheiten:** cNm, lbf·in, kgf·cm

#### Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

### Technische Beschreibung

Auflösung	0,1 cNm
Gewicht	200 g
maximales Drehmoment	200 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±2 %
Drehmomentbereich	40 - 200 cNm
Anzahl enthaltener Batterien	1

Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	optisch
Ablesung umschaltbar	lbfm
Ablesung umschaltbar	cNm
Anzeige	digital
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Messverfahren	Drehmoment
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Gesamtlänge L	203 mm
Auslöseprinzip	Elektromechanische Auslösung
Feedback	anzeigend
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Kalibrierung	O3
Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Bit-Aufnahme	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Daten protokollierbar	ja
Messtechnik	elektronisch
Batterietyp	LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig  
maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m

020260 0,04-20/2

## Zubehör

Batteriefachdeckel Typ 1

655346 1

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Coin-Driver Klingenlänge 45 mm	664310 45
Coin-Driver kurz Klingenlänge 45 mm	664311 45
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3