



Offenes Ringratschen-Einsteckwerkzeug, Schlüsselweite: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	657920 13
GTIN	4035894038835
Artikelklasse	66F

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Patentiertes Spezialwerkzeug für die Verschraubung von Rohrleitungen und anderen Überwurfmutter. Mit Anschlag für Schraubenköpfe; verhindert Abrutschen.

Vorteil:

Die **Ratschenfunktion** bietet eine **enorme Zeitersparnis und Arbeitserleichterung** gegenüber herkömmlichen offenen Ringwerkzeugen.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

Höhe h	11 mm
Breite b	33 mm
Einsteckschaft	9×12 mm
Schlüsselweite	13 mm
Stichmaß S	17,5 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Ratschenfunktion	ja
Produktart	Ringratschen-Einsteckwerkzeug