



Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, diamantbeschichtet, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 2/25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.

Mit Diamantbeschichtung des Profils für geringe Auswurfkräfte, geringeren Abrieb und erhöhte Standzeit:

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, **zähhart**.

Technische Beschreibung

Kreuzschlitzgröße	2
ganze Länge	25 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	855/1 BDC PZ
Norm	DIN ISO 1173

Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Produktart	Bit-Werkzeug