



Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309861 32
GTIN	4250122674207
Artikelklasse	30N

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

Hinweis:

Kompatibel zu

- **Schnittstelle HSK, PSC.**
- **Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.**

Technische Beschreibung

Gewindelänge	26 mm
Gewinde M	M16
Kopf-Ø	42 mm
Kopfstärke	9 mm
für Dorn-Ø	32 mm
Norm	DIN 6367

Produktart

Anzugsschraube