



LED-Arbeitsleuchte, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	081415 2
GTIN	4260131238086
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit **Flexwelle** und **starkem Magnetfuß**. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin. Punktstrahler für fokussiertes Licht.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Technische Beschreibung

Gewicht	760 g
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 65

Leuchtmittel	LED
Art der Befestigung	Magnetfuß
Lichtstrom	200 lm
Magnetfuß-Ø	66 mm
Lichtleistung	2 W
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	5500 K
ATEX-Zone	keine
Gesamthöhe	600 mm
Lichtfarbe	kaltweiß
Leuchtkopf-Ø	28 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Zubehör

Tischklemme Montageplatte Ø oben 95 mm	081418 95
Magnethalter Montageplatte Ø oben 95 mm	081419 95