



LED-Arbeitsleuchte, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	081415 3
GTIN	4260131238062
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit **Flexwelle** und **starkem Magnetfuß**. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin. Breiter Abstrahlwinkel 120° mit gleichmäßiger Ausleuchtung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Technische Beschreibung

Magnetfuß-Ø	66 mm
Lichtstrom	300 lm

Energieversorgung	Netzbetrieben
Leuchtmittel	LED
Gewicht	550 g
Art der Befestigung	Magnetfuß
IP-Schutzart	IP 65
Lichtleistung	2,5 W
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	5500 K
Abstrahlwinkel	120 Grad
ATEX-Zone	keine
Gesamthöhe	620 mm
Lichtfarbe	kaltweiß
Leuchtkopf Breite	30 mm
Leuchtkopf Höhe	15 mm
Leuchtkopf Tiefe	90 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Zubehör

Magnethalter Montageplatte Ø oben 95 mm	081419 95
Tischklemme Montageplatte Ø oben 95 mm	081418 95