



LED-Arbeitsleuchte, Typ: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	081415 8
GTIN	4260131238079
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit **Flexwelle** und **starkem Magnetfuß**. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin. Breiter Abstrahlwinkel 120° mit gleichmäßiger Ausleuchtung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Technische Beschreibung

Gewicht	1600 g
Energieversorgung	Netzbetrieben

Leuchtmittel	LED
Magnetfuß-Ø	88 mm
Art der Befestigung	Magnetfuß
Lichtstrom	900 lm
IP-Schutzart	IP 65
Lichtleistung	9 W
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	5500 K
Abstrahlwinkel	120 Grad
ATEX-Zone	keine
Gesamthöhe	850 mm
Lichtfarbe	kaltweiß
Leuchtkopf Breite	50 mm
Leuchtkopf Tiefe	175 mm
Leuchtkopf Höhe	25 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Zubehör

Magnethalter Montageplatte Ø oben 95 mm	081419 95
Tischklemme Montageplatte Ø oben 95 mm	081418 95