

**HOLEX®****Bügelgripzange in C-Form mit beweglichen Spannbacken, ganze Länge: 455 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	709400 455
GTIN	4045197896070
Artikelklasse	76B

**Beschreibung****Ausführung:**

Hoher, weitausladender Bügel für besonders große Reichweite. Zangenkörper mit Verstellerschraube, Klemm- und Lösehebel. Griffe und Bügel vernickelt. Mit beweglichen Spannbacken für schonendes Spannen.

**Verwendung:**

Besonders geeignet zum Spannen von Profilmaterial bei Bohr-, Schweiß- oder Schraubarbeiten; große Reichweite.

Spannweite: 220 mm

Ausladung: 250 mm

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	455 mm
Spannweite	220 mm
Ausladung	250 mm
Form	
Spannbacken	beweglich
Oberfläche	vernickelt
Produktart	

