

Erdi**Ideal-Bleischere mit 2-Komponenten-Griff sehr klein, links schneidend,
ganze Länge: 180mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	764060 180
GTIN	4010220031353
Artikelklasse	73X

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet; Schneiden induktiv gehärtet. Doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Schenkel aus Stahlblech vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 – 62), **25 % weniger Kraftaufwand.**

Schneidleistung: Bleche bis 1,2 mm, V2A-Bleche bis 1,0 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte.

Für engste Radien und schwer zugängliche Stellen.

Technische Beschreibung

Länge Schneiden	20 mm
ganze Länge	180 mm
Einsatzart	links schneidend
Produktart	Schere