

**HOLEX®**
**Rohr-Schweißer-Gripzange, ganze Länge: 280 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	709500 280
GTIN	4045197896087
Artikelklasse	76B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

U-Form-Greifbacken, jedoch sind die oberen Greifbacken prismenförmig abgewinkelt; deshalb sichere Dreipunkt-Auflage beim Spannen von Rohrmaterial. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

**Verwendung:**

Zum zentrischen Spannen beim Verschweißen von Rohren oder Rundstäben.

**Werkstoff:**

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

**Ersatzteil:**

Ersatzfeder Nr. 708300 Gr. 250.

Spannweite für Rohre: 10 - 90 mm

Spannweite für Rohre: 2/5-3.1/2 Zoll

**Technische Beschreibung**

Spannweite für Rohre	10 - 90 mm
Spannweite für Rohre	2/5-3.1/2 Zoll
ganze Länge	280 mm
obere Greifbacke	prismenförmig
Ausführung Backen	U-Form - prismenförmig
Auflage	Dreipunkt-Auflage
Werkstoff Zange	Federstahl
Werkstoff Greifbacken	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

vernickelt