

**HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-Ø: 3,3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 676302 3,3 |
| GTIN | 4013288101334 |
| Artikelklasse | 63H |

Beschreibung**Ausführung:**

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.

Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------------|
| Spirallänge | 18 mm |
| Schaftlänge | 14 mm |
| ganze Länge | 40 mm |
| Bohrer-Ø | 3,3 mm |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 |
| Herstellerbezeichnung | 848 HSS |
| Schneidstoff | HSS |
| Spitzenwinkel | 118 Grad |
| Produktart | Spiralbohrer-Bit |

