



HSS Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M5



Bestelldaten

Bestellnummer	676307 M5
GTIN	4013288119094
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Technische Beschreibung

für Gewinde	M5
ganze Länge	36 mm
Steigung	0,8 mm
Schaftlänge	14 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

