

**HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676302 10
GTIN	4013288118899
Artikelklasse	63H

**Beschreibung****Ausführung:**

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.

Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	54 mm
Spirallänge	38 mm
Bohrer-Ø	10 mm
Schaftlänge	14 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	848 HSS
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	118 Grad
Produktart	Spiralbohrer-Bit

