

Garant**Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, D 6,3-Bitaufnahme, maximales Drehmoment: 500cN·m****Bestelldaten**

Bestellnummer	659905 500
GTIN	4045197611215
Artikelklasse	61E

Beschreibung**Ausführung:**

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene®**-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).

Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala.

Bithalter mit Magnet zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	500 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	10 cNm
Anzeige	analog
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3

Drehmomentbereich	100 - 500 cNm
Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Feedback	auslösend
Gesamtlänge L	144 mm
Messverfahren	Drehmoment
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Gewicht	119 g
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Ablesung umschaltbar	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
maximaler Ø	35 mm
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/659905-500>